


**Perforowane ścianki tylne,, Wysokość 962 mm, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	929651 1000
GTIN	4062406118662
Klasa artykułu	92W

Opis**Wykonanie:**

Stojaki z blachy stalowej 40×40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomędzy blach perforowana stalowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Artykuły montowane na słupkach nośnych nie nadają się do wieszania na ściankach perforowanych.

Opis techniczny

pasują do typu	1000 mm
szerokość	920 mm
głębokość	25 mm
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
wysokość	962 mm

wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 962 mm
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej