

HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskośnym, HM, Typ: D1614****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 D1614
GTIN	4045197723598
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Kula

Ø główki: 16 mm

długość główki L₁: 14 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	14 mm
opis kształtu	Kula
Stopień wielkości uzębienia	średnia

Kształt	D1614
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø główki	16 mm
długość całkowita	60 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe