


**Perforowane ścianki tylne,, Wysokość 962 mm, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 929651 2000 |
| GTIN | 4062406118686 |
| Klasa artykułu | 92W |

Opis**Wykonanie:**

Stojaki z blachy stalowej 40×40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomiedzy blach perforowana stalowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Artykuły montowane na słupkach nośnych nie nadają się do wieszania na ściankach perforowanych.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|--------------|
| głębokość | 25 mm |
| wysokość | 962 mm |
| pasują do typu | 2000 mm |
| wykonanie ściany perforowanej | jednostronne |
| szerokość | 1920 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm |
| Atrybut nazwy produktu | Wysokość 962 mm |
| Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |