



## Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: AS0820



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	540750 AS0820
GTIN	4045197723468
Klasa artykułu	52D

### Opis

#### Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwył jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

#### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

długość główki L <sub>1</sub>	19 mm
Ø główki	8 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne

opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
długość całkowita	64 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	AS0820
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe