

HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: G1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 G1225
GTIN	4045197723642
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	średnia
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
opis kształtu	łukowy ostry
Kształt	G1225

Ø główki	12 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
długość całkowita	70 mm
długość główki L ₁	25 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe