

HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: G1630****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 G1630
GTIN	4045197723659
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 16 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita: 75 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	30 mm
długość całkowita	75 mm
opis kształtu	łukowy ostry
Ø główki	16 mm

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	G1630
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe