



Rysik grawerski pneumatyczny DynaPen®, Typ: 10850



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079708 10850
GTIN	616026108509
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczny rysik traserski DynaPen o wielkości ołówka z **zestawem wyposażenia (tulejki zaciskowe 1/8 cala)**. Dzięki oscylacyjnemu ruchowi (skok 0,018 mm) **ma wiele zastosowań**, jak np. grawerowanie, opisywanie, czyszczenie niewielkich powierzchni i piłowanie, usuwanie zadziorów itp.

w dostawie::

Z przewodem przyłączeniowym 1,4 m, 3 pilnikami, końcówką do grawerowania i kluczem 6-kątnym.

wskazówka:

Odpowiednie minipilniki diamentowe zob. nr 529420.

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 28,2 l/min

częstotliwość uderzeń: 233 Hz

gwint przyłączeniowy: NPT

przyłącze pneumatyczne: 1/4 cal

masa: 0,26 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 79 dB(A)

Opis techniczny

masa	0,26 kg
Ø	23 mm
oznaczenie producenta	10850
częstotliwość uderzeń	233 Hz

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	28,2 l/min
maks. wibracje wg EN	8 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	79 dB(A)
długość	108 mm
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Rysik grawerski

Akcesoria

Diamentowy minipilnik Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 1	529420 1
Diamentowy minipilnik Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 1K	529420 1K
Diamentowy minipilnik Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 4	529420 4