


HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala z magnesem, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650135 7
GTIN	4062406118815
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 30 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
długość	30 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

