

Garant GRIDLINE

Szafa na środki czystości z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szerokość mm / model: 750/K**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm.

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.

Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa: 1840 mm

liczba haków: 3

masa: 78 kg

Opis techniczny

liczba haków	3
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
masa	78 kg
szerokość	750 mm
model	K
Fronty szafek	drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
wysokość użytkowa	1840 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11