



Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: H0307



Dane zamówienia

Numer katalogowy	546910 H0307
GTIN	4045197724328
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: płomieniowy (H)

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 6 mm

długość całkowita: 38 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	6 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
długość całkowita	38 mm
opis kształtu	płomieniowy (H)

oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	H0307
Ø główki	3 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe