

**HOLEX**

## Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: D0605



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 546910 D0605  |
| GTIN             | 4045197724250 |
| Klasa artykułu   | 52D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt sferyczny** (KUD).

#### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: zatrzask. kul.

Ø główki: 6,3 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 5 mm

długość całkowita: 38 mm

Ø chwytu: 3 mm

### Opis techniczny

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 5 mm           |
| Kształt                       | D0605          |
| opis kształtu                 | zatrzask. kul. |
| długość całkowita             | 38 mm          |
| oznaczenie uzębienia          | Z7             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| rodzaj uzębienia            | Uzębienie naprzemianskośne |
| Ø główki                    | 6,3 mm                     |
| Stopień wielkości uzębienia | średnia                    |
| Ø chwytu                    | 3 mm                       |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;   | HM                         |
| Rodzaj produktu             | Pilniki obrotowe           |