

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	35 mm
Wielkość chwytu	40 mm
Dźwigienka	259015 1
śrubado dźwigni	259018 1
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
długość główki L <sub>1</sub>	48 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 4040S19
długość całkowita L	250 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 1
płytki podporowa	259031 17
wielk. płytki	19 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

płytki podporowe Typ 16	259031 16
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 1	259047 1
płytki podporowe Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
Dźwigienka Typ 1	259015 1
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 1	259044 1
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1
Dźwigienka Typ 13	259015 13