

**HOLEX****Zestaw miniaturowych pilników obrotowych, 10-elem., Z7 – średnie, uzębienie naprzemienskośne, HM****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546970
GTIN	4045197724373
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwył jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

Zestawy wybranych miniaturowych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

**w dostawie::**

pudełko z tworzywa sztucznego, zawiera po 1 pilniku obrotowym nr 546910, kształt A0313 / AS0313 / C0313 / D0302 / D0403 / E0307 / F0313 / G0313 / H0307 / M0311.

**w dostawie::**

Po 1 szt. nr 546910, wielk. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Ø chwytu: 3 mm

## Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Ø chwytu	3 mm
liczba frezów rotacyjnych	10