

ALLURIS

Stojaki pomiarowe FMT-220 z kółkiem ręcznym, typ: 1000-600**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Klasa artykułu	47F

Opis**Wykonanie:**

- **solidna konstrukcja z aluminium i stali stopowej, przewidziana do obciążeń do 2500 N, z dodatkową prowadnicą szynową,**
- **idealne prowadzenie podczas pomiarów ciśnienia i siły uciągu dzięki dodatkowemu modułowi liniowemu,**
- **precyzyjne umiejscowienie dzięki przekładni podnośnikowej z trzpieniem o regulowanej wysokości z kółkiem ręcznym,**
- **płyta stołu z możliwością mocowania uchwytów albo płyt z rowkami,**
- **płyta montażowa o szerokim zastosowaniu do dynamometrów cyfrowych,**
- **boczne kółko ręczne może zostać zastąpione napędem silnikowym.**

Zastosowanie:

Do przeprowadzania nieskomplikowanych, niezależnych od prędkości testów materiałów, tworzyw, elementów i komponentów w działach jakości lub produkcji.

w dostawie::

Pionowe stanowisko pomiarowe napędzane kółkiem ręcznym, z elementami mocującymi dla dynamometrów i z instrukcją obsługi (dynamometr trzeba zamówić oddzielnie).

Wyp. dodatkowe:

Dynamometry cyfrowe nr 478980–478987. Możliwość doposażenia w opcję silnikową. Płyta z rowkami teowymi, z 4 nakrętkami teowymi FMT-937 na zamówienie.

maksymalny zakres zastosowania: 1000 N

Posuw (skok maksymalny): 120 mm
 Posuw (na obrót): 1 mm
 Wysokość przestrzeni pomiarowej: 600 mm
 Głębokość przestrzeni pomiarowej: 120 mm
 Przyłącze zacisków: M6

Opis techniczny

wysokość	960 mm
szerokość	200 mm
długość	280 mm
Przyłącze zacisków	M6
Głębokość przestrzeni pomiarowej	120 mm
Posuw (skok maksymalny)	120 mm
Wysokość przestrzeni pomiarowej	600 mm
maksymalny zakres zastosowania	1000 N
Posuw (na obrót)	1 mm

Akcesoria

Dynamometr cyfrowy FMI-S10 (z ogniwnem słonecznym) zakres pomiarowy 100 N	478980 100
Dynamometr cyfrowy FMI-S10 (z ogniwnem słonecznym) zakres pomiarowy 500 N	478980 500
Dynamometr cyfrowy FMI-B20 zakres pomiarowy 100 N	478983 100
Dynamometr cyfrowy FMI-B20 zakres pomiarowy 1000 N	478983 1000
Dynamometr cyfrowy FMI-B20 zakres pomiarowy 50 N	478983 50
Dynamometr cyfrowy FMI-B20 zakres pomiarowy 500 N	478983 500
Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) zakres pomiarowy 100 N	478985 100
Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) zakres pomiarowy 1000 N	478985 1000
	478985 5

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) zakres pomiarowy 5 N

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) zakres pomiarowy 50 N

478985 50

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) zakres pomiarowy 500 N

478985 500

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) Zakres pomiarowy 100 N

478987 100

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) Zakres pomiarowy 1000 N

478987 1000

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) Zakres pomiarowy 5 N

478987 5

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) Zakres pomiarowy 50 N

478987 50

Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) Zakres pomiarowy 500 N

478987 500