

HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: F0613****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546910 F0613
GTIN	4045197724298
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 6,4 mm

długość główki L₁: 12,7 mm

długość całkowita: 45 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	12,7 mm
opis kształtu	łukowy łagodny
Ø główki	6,4 mm
Kształt	F0613
długość całkowita	45 mm

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe