

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: E0610****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546910 E0610
GTIN	4045197724274
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: łezkowy (TRE)

Ø główki: 6,3 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 9,5 mm

długość całkowita: 42 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	E0610
opis kształtu	łezkowy (TRE)
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Ø główki	6,3 mm

Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość całkowita	42 mm
długość główki L <sub>1</sub>	9,5 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe