



## Hełmy ochronne EuroGuard, kolor: BLUE



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Klasa artykułu	09K

### Opis

#### Wykonanie:

Lekki hełm z polietylenu HD o **zwiększonej sztywności bocznej** dzięki zastosowaniu dwuściennego profilu wewnętrznego. Doskonale nadaje się do zastosowania na otwartej przestrzeni i w niskich **temperaturach do -20°C**. **Duża powierzchnia** czołowa pozwala na umieszczenie nadruku na powierzchni 5 x 5 cm. **Regulowana wentylacja boczna**.

- **Taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości**
- **Uchwyty do gniazd Euro 30 mm**
- **Opaska przeciwpotna ze skóry ekologicznej**
- **Kształt prosty, z rynienką deszczową**
- **Z zapięciem przekręcanym**

#### Zastosowanie:

Górnictwo, budownictwo naziemne i podziemne.

#### Norma:

DIN EN 397

#### Pasuje do :

Nauszniki kapsułowe nr 097753; 097756.

Materiał skorupy hełmu: HDPE

z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

wielk.: 53 - 61 cm

masa: 340 g

### Opis techniczny

z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
kolor	BLUE
masa	340 g
Odporność kabla	do -20°C °C
wielk.	53 - 61 cm
Materiał skorupy hełmu	HDPE