



Hełmy ochronne Baumeister 80, kolor: WHITE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097803 WHITE
GTIN	4017765037857
Klasa artykułu	09K

Opis

Wykonanie:

Klasyczny hełm ochronny z polietylenu HD o **dużej powierzchni ochronnej**. Doskonale nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -20°C. **Regulowana wentylacja boczna.**

- **Taśma mocowana w 4 punktach, do regulacji wysokości**
- **Uchwyty gniazd podwójnych 16 mm**
- **Opaska przeciwpotna ze skóry ekologicznej**
- **Nisko wyprowadzona osłona na kark z rynienką deszczową**
- **Bez zamknięcia przekręcanego**

Zastosowanie:

Górnictwo, budownictwo naziemne i podziemne.

Norma:

DIN EN 397

Materiał skorupy hełmu: HDPE

wielk.: 53 - 61 cm

masa: 365 g

Opis techniczny

Odporność kabla	do -20°C °C
kolor	WHITE
wielk.	53 - 61 cm

masa	365 g
Materiał skorupy hełmu	HDPE