



## Szlifierki proste, Typ: 722317



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722317
GTIN	4014586879437
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Niezwykle poręczna szlifierka prosta.**
- **Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.**
- **Wydajny silnik o dużej sile ciągu.**
- **Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.**
- **Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.**

Wydajne i poręczne szlifierki proste z **krótką szyjką wrzeciona**. Również do zastosowań półstacjonarnych.

#### w dostawie::

Tuleja zaciskowa o  $\varnothing$  6 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

#### wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do  $\varnothing$  12 mm.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	GSZ8-280PE
długość przewodu	4 m
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
masa	1,4 kg
pobór mocy	750 W

elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
zakres prędkości obrotowej	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

## Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 6 mm	077268 6
--	----------