



## Szlifierki proste, Typ: 722320



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722320
GTIN	4014586879451
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Niezwykłe poręczna szlifierka prosta.**
- **Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.**
- **Wydajny silnik o dużej sile ciągu.**
- **Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.**
- **Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.**
- **Wytrzymała szlifierka prosta, zmniejszona prędkość obrotowa.**
- **Nadaje się również do obróbki stali nierdzewnej.**
- **POWERtronik ze stabilizacją prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym.**

#### w dostawie::

Tuleja zaciskowa o  $\varnothing$  6 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

#### wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do  $\varnothing$  12 mm.

### Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
oznaczenie producenta	GSZ8-90PEL
długość przewodu	4 m

masa	1,8 kg
pobór mocy	710 W
zakres prędkości obrotowej	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

## Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 6 mm	077268 6
--	----------