



Szlifierki proste, Typ: 722322



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722322
GTIN	4014586880501
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Niezwykle poręczna szlifierka prosta.**
- **Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.**
- **Wydajny silnik o dużej sile ciągu.**
- **Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.**
- **Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.**

Z FEIN **ErgoGrip** do niemęczącej pracy dzięki ergonomicznej rękojeści.

Uniwersalne szlifierki proste do prac w trudno dostępnych miejscach. Smukła, poręczna szyjka umożliwia szlifowanie wnętrza przedmiotów.

Wydajne i poręczne szlifierki proste z **krótką szyjką wrzeciona**. Również do zastosowań półstacjonarnych.

- **Niezwykle wydajna szlifierka prosta FEIN ErgoGrip.**
- **Duże zagłębienie, długość łożyska szyjkowego: 173 mm.**
- **POWERtronik ze stabilizacją prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym.**
- **Z długą szyjką wrzeciona.**

w dostawie::

Tuleja zaciskowa o \varnothing 8 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do \varnothing 12 mm.

Opis techniczny

masa	2,1 kg
------	--------

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
pobór mocy	1010 W
długość przewodu	4 m
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
oznaczenie producenta	GSZ11-320PERL
zakres prędkości obrotowej	9500 - 32500 min ⁻¹
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej
8 mm

077268 8