



Akumulatorowe piły tarczowe, Typ: M12CCS44



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe piły tarczowe FUEL™ o dużej sile ciągu z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.

- **Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja z uchwytem gałkowym.**
- **Wbudowany króciec odsysający do podłączania instalacji wyciągowej.**
- **Cięcie głębokie i pod kątem do 50°.**
- **Solidna osłona magnezowa, osłona wahliwa i płyta dolna.**

w dostawie::

W komplecie ładowarka, klucz trzpieniowy, tarcza z węglików spiekanych z 18 zębami, ogranicznik równoległy i walizka transportowa (pojemnik HD).

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i osprzęt zob. od nr. 073814. Odpowiedni brzeszczot do piły tarczowej zob. nr 078212 18.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Milwaukee B 12 V

oznaczenie producenta: M12CCS44

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 4 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

wersja: Ręczna piła tarczowa.

Opis techniczny

Ø brzeszczotu	140 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3600 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. głębokość cięcia 90°	44 mm
Ø otworu brzeszczotu	20 mm
masa	2,7 kg
pojemność akumulatora	4 Ah
oznaczenie producenta	M12CCS44
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	typ Milwaukee B 12 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
wersja	Ręczna piła tarczowa.
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Prowadnice Typ 18	078208 18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Brzeszczot z węglików spiekanych 18	078212 18