



## Szczypce zaciskowe PLUS, z regulacją szczęki dolnej, długość całkowita: 230 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	708901 230
GTIN	3662424019821
Klasa artykułu	73R

### Opis

#### Wykonanie:

Łatwa i bezpieczna obsługa. Proste i szybkie rozwieranie za pomocą **przycisku zwalnającego** na dolnym uchwycie. Duży rozstaw i głębokość mocowania, szybka 5-stopniowa regulacja i dodatkowa dokładna regulacja rozstawu szczęk. Szczęka dolna głęboko odsadzona, dostosowana do elementów profilowych, ceowych, rur itp. Szczęki ząbkowane, korpus z bardzo stabilnej stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

#### Zastosowanie:

Do pewnego przytrzymywania profili, płaskowników i rur. Siła nacisku nastawiana do 10 000 N.

#### Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

długość szczęk: 40 mm

rozstaw dla prętów okrągłych: 80 mm

rozstaw dla kątowników: 40 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	230 mm
długość szczęk	40 mm
rozstaw dla kątowników	40 mm
rozstaw dla prętów okrągłych	80 mm

