

Garant**Wałki mocujące Ø 90×100, Typ: AIR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Klasa artykułu	56S

Opis**Wykonanie:**

Otwór mocujący Ø 19 mm z podwójnym rowkiem wpustowym.

Wersja pneumatyczna, możliwe indywidualne dopasowanie stopnia twardości. Z adapterem do pompki rowerowych.

Zastosowanie:

Do mocowania minitaśm ściernych nr 568531 – 568561.

Opis techniczny

kolor	czarny
rodzaj budowy	pneumatyczne
Stopień twardości	AIR
Ø wałka	90 mm
szerokość wałka	100 mm
Ø otworu	19 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt wałka do satynowania

