



## Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 90-100mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428830 90-100
GTIN	7630041117103
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany układ pomiarowy **CAPA  $\mu$** . Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, kabel do transmisji danych, nadajnik radiowy nr 498921, adapter radiowy nr 498924.

#### wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

### Opis techniczny

wymiar a	11 mm
zakres pomiarowy	90 - 100 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	1604 mm

standardowa głębokość pomiaru	104 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032