

**CARTEC****Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086486 M16
GTIN	
Klasa artykułu	08Y

**Opis****Wykonanie:**

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

**wskazówka:**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

Nośność WLL SF 4:1: 1,12 t

szerokość gniazda na sworzniu A: 30 mm

szerokość ucha B: 13 mm

wymiar C: 46 mm

Ø sworznia D: 38 mm

wymiar E: 50 mm

**Opis techniczny**

wymiar E	50 mm
wymiar C	46 mm
szerokość ucha B	13 mm

szerokość gniazda na sworzniu A	30 mm
Ø sworznia D	38 mm
Nośność WLL SF 4:1	1,12 t
wysokość H	105 mm
Ø gwintu	M16×20