

CARTEC**Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086486 M30
GTIN	
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

wskazówka:**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

Nośność WLL SF 4:1: 5,3 t

szerokość gniazda na sworzniu A: 45 mm

szerokość ucha B: 22 mm

wymiar C: 65 mm

Ø sworznia D: 75 mm

wymiar E: 80 mm

Opis techniczny

szerokość ucha B	22 mm
Ø sworznia D	75 mm
szerokość gniazda na sworzniu A	45 mm

wymiar E	80 mm
wymiar C	65 mm
Nośność WLL SF 4:1	5,3 t
wysokość H	165 mm
Ø gwintu	M30×35