

CARTEC**Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086486 M24
GTIN	
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 3,15 t

szerokość gniazda na sworzniu A: 40 mm

szerokość ucha B: 18 mm

wymiar C: 70 mm

Ø sworznia D: 58 mm

wymiar E: 68 mm

Opis techniczny

Ø sworznia D	58 mm
wymiar C	70 mm
szerokość gniazda na sworzniu A	40 mm

szerokość ucha B	18 mm
wymiar E	68 mm
wysokość H	153 mm
Nośność WLL SF 4:1	3,15 t
Ø gwintu	M24×30