

CARTEC**Ucho przegubowe do przykręcania, Ø gwintu: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086486 M20
GTIN	
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pęknięcia, **z certyfikatem DGUV, współczynnik bezpieczeństwa 4** we wszystkich kierunkach.

wskazówka:**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

Nośność WLL SF 4:1: 2 t

szerokość gniazda na sworzniu A: 34 mm

szerokość ucha B: 16 mm

wymiar C: 57 mm

Ø sworznia D: 50 mm

wymiar E: 61 mm

Opis techniczny

Ø sworznia D	50 mm
wymiar E	61 mm
szerokość gniazda na sworzniu A	34 mm

szerokość ucha B	16 mm
wymiar C	57 mm
wysokość H	131 mm
Nośność WLL SF 4:1	2 t
Ø gwintu	M20×30