


Garant**Blachy perforowane do ścianek tylnych, pasują do blatów roboczych o długości: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920365 1500
GTIN	4062406120801
Klasa artykułu	91S

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej zaginanej, o $\square 9 \times 9$ mm w odstępach 37 mm.

Mocowane z tyłu na stanowiskach roboczych z elektryczną regulacją wysokości do niewielkich obciążeń. Blachy perforowane są przykręcane do usztywnienia poprzecznego tylnej ścianki.

Pasuje do:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301–920306.

w dostawie::

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

szerokość	1245 mm
głębokość	70 mm
masa	7,4 kg
wysokość	334 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9 mm

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianki tylne