


Garant**Boczne blachy perforowane 2 szt., Typ: 750****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920360 750
GTIN	4062406120795
Klasa artykułu	91S

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej zaginanej, o 9×9 mm w odstępach 37 mm.

Mocowane z boku na stanowiskach roboczych z elektryczną regulacją wysokości do niewielkich obciążeń. Blachy perforowane są przykręcane do usztywnienia poprzecznego. Zestaw 2 szt.

Pasuje do:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301–920306.

w dostawie::

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

wysokość	146 mm
masa	0,6 kg
szerokość	536 mm
głębokość	73 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa boczna