

Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: AS0613****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546840 AS0613
GTIN	4045197726421
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: Walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 13 mm

długość całkowita: 43 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
długość główki L ₁	13 mm
opis kształtu	Walec z uzębieniem czołowym
Kształt	AS0613
oznaczenie uzębienia	Z FINE
długość całkowita	43 mm
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe