

Garant**Suwmiarka z noniusem 1/50, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410105 200
GTIN	4062406122164
Klasa artykułu	40Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali. Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

podziałka	1/50 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	etui
odczyt	0,02 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	50 mm
podziałka	1/128 cal
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	Ø 1,6

z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200