

Koken**Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 650016 5 |
| GTIN | 4991644385027 |
| Klasa artykułu | 63R |

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 1/2 cal

Kwadrat napędowy [y]: 3/8 cal

długość całkowita: 36 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|---------------------------|
| długość całkowita | 36 mm |
| Kwadrat napędowy [x] | 1/2 cal |
| Kwadrat napędowy [y] | 3/8 cal |
| norma | DIN 3121 |
| materiał | Stal chromowo-molibdenowa |

powierzchnia

czerniony

Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3

651790 3

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm

651900 3X20

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm

651800 25