

HOLEX®**IMPACT Złączki powiększające, typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650012 4
GTIN	4045197214829
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 3/8 cal

Kwadrat napędowy [y]: 1/2 cal

długość całkowita: 36 mm

Opis techniczny

długość całkowita	36 mm
Kwadrat napędowy [x]	3/8 cal
Kwadrat napędowy [y]	1/2 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czerniony

Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 2

650790 2

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala $\varnothing \times$ długość 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala \varnothing 22 mm

650800 22