

HOLEX®
Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 9

Dane zamówienia

Numer katalogowy	650017 9
GTIN	4045197592255
Klasa artykułu	62D

Opis
Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzypieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 1 cal

Kwadrat napędowy [y]: 3/4 cal

długość całkowita: 75 mm

Opis techniczny

długość całkowita	75 mm
Kwadrat napędowy [x]	1 cal
Kwadrat napędowy [y]	3/4 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czerniony

Akcesoria

Kolek łączący do nasadek, 1 cal

653900

Pierścień gumowy do nasadek, 1 cal

653800