

Koken**Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650016 7
GTIN	4991644430024
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 3/4 cal

Kwadrat napędowy [y]: 1/2 cal

długość całkowita: 52 mm

Opis techniczny

długość całkowita	52 mm
Kwadrat napędowy [x]	3/4 cal
Kwadrat napędowy [y]	1/2 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa

powierzchnia

czerniony

Aksesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala

652900

Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala

652800