

**HOLEX****Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym,, nacięcie nr 3, długość bez trzonu: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	517426 250
GTIN	4062406122324
Klasa artykułu	52A

**Opis****Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Zestawy pilników są przejrzysto umieszczone w **mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym**, w celu ochrony pilników.

Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.

**Nacięcie nr 3** = półgładzik.

Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości** pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**w dostawie::**

zestaw pilników **5-elementowy**, zawierający po jednym **pilniku płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym**.

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	250 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 3
nacięcie	3

norma	DIN 7261
liczba pilników pojedynczych	5
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		