

Koken**Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650016 11
GTIN	4991644475018
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 1.1/2 cal

Kwadrat napędowy [y]: 1 cal

długość całkowita: 97 mm

Opis techniczny

długość całkowita	97 mm
Kwadrat napędowy [x]	1.1/2 cal
Kwadrat napędowy [y]	1 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa

powierzchnia

czerniony

Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 95 mm

653990 95

Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Øxdługość 7X75 mm

653995 7X75