

HOLEX®**Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650017 5
GTIN	4045197215598
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 1/2 cal

Kwadrat napędowy [y]: 3/8 cal

długość całkowita: 38 mm

Opis techniczny

długość całkowita	38 mm
Kwadrat napędowy [x]	1/2 cal
Kwadrat napędowy [y]	3/8 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czerniony

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm	651900 3X20
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3	651790 3
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25