

Koken**Złączki redukcyjne IMPACT, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650016 3
GTIN	4991644340026
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 3/8 cal

Kwadrat napędowy [y]: 1/4 cal

długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
Kwadrat napędowy [x]	3/8 cal
Kwadrat napędowy [y]	1/4 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa

powierzchnia

czerniony

Akcesoria

Kolek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm

650800 18

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 1

650790 1