

Garant GRIDLINE

Szufladopółka 75 kg, 20×20G, Typ: 75**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932035 75
GTIN	4062406122973
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Moduł wysuwany **z pełnym wysuwem** 20×20G. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

Pasuje do:

szafy podręcznej 24 × 28 G.

w dostawie::

Szuflada kompletna z jedną parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

Opis techniczny

szerokość użytkowa	500 mm
głębokość użytkowa	500 mm
Szerokość użytkowa w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Głębokość użytkowa w G	20
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szufladopólka