


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 120,, Ø główki x szer.: 20X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 38200 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
szerokość główki	20 mm
Ø główki	20 mm
ziarnistość	120

maksymalna prędkość obrotowa	38200 min ⁻¹
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,