

Garant GRIDLINE

**Podstawa stanowiska do pracy z materiałami niebezpiecznymi, szerokość: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	981120 1500
GTIN	4062406121075
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy GridLine Vario składający się z segmentów nóg o regulowanej długości, półki i ścianki tylnej z blachy stalowej oraz ścianki bocznej z perforacją czworokątną. Blat roboczy z powłoką Eterlux o grubości 50 mm, odporny na ścieranie, olej, smar, słabe kwasy i ługi.  
Głębokość = 750 mm

**Powłoka lakiernicza:**

Segment nóg z ręczną regulacją wysokości, półki i ścianka tylna — szary jasny RAL 7035, wypełnienie boczne — antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Opis techniczny**

zakres regulacji wysokości	950 - 1100 mm
szerokość	1500 mm
głębokość	750 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	950-1100 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi