



## Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T318B



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	588400 T318B
GTIN	4045197726742
Klasa artykułu	51S

### Opis

#### Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

#### w dostawie::

5-częściowy  
 zoptymalizowane dla materiału: stal  
 grubość blachy (blacha pełna): 2,5-6 mm  
 kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 65 mm  
 rodzaj skrawania: wcinanie  
 materiał brzeszczotów: HSS  
 podziałka zębów: 2,0 mm  
 długość listków: 132 mm  
 liczba brzeszczotów: 5

### Opis techniczny

materiał brzeszczotów	HSS
rodzaj skrawania	wcinanie
grubość blachy (blacha pełna)	2,5-6 mm
podziałka zębów	2,0 mm
liczba brzeszczotów	5
długość listków	132 mm
przydatność	_T318B
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	< 65 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa

T318B