

SWISS TOOLS

**Noże lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/12HP mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC..1204..

części zamienne: S01

**Opis techniczny**

części zamienne	S01
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC..1204..
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	80 mm
Seria	Głowice skrawające
wymiar A długości wysięgu	65 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm

uchwyt	PSC
rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
przykład zastosowania	Toczenie poprzeczne
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne