

SWISS TOOLS

**Noże prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/11HP mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC..11T3..
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	80 mm
Seria	Głowice skrawające
wymiar A długości wysięgu	70 mm
części zamienne	S05

rozstaw końcówek osi f	45 mm
uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy