

SWISS TOOLS

**Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/16HP mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB..1604..

części zamienne: S07

**Opis techniczny**

Seria	Głowice skrawające
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB..1604..
części zamienne	S07
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	80 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm

wymiar A długości wysięgu	65 mm
uchwyt	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	117,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne