



Szlifierka oscylacyjna, Typ: SPS140



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

Lekka i poręczna szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W:

- **Przyjemne w dotyku rękojeści umożliwiają równomierny rozkład nacisku.**
- **System mocowania DUO do dokładnego osadzania papieru ściernego z mocowaniem na zacisk albo na rzepy.**
- **Zintegrowane odpylanie przez papier ścierny o 10 otworach.**
- **Podłączenie bezpośrednio do zewnętrznego systemu odpylania albo do worka na trociny.**

w dostawie::

W komplecie kabel zasilający o dł. 4 m, worek na trociny, płytki wykrawająca, walizka transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie płótno ściernie zob. nr 556980 i nast. Odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. pod nr 557620.

Opakowanie: Walizka transportowa

pobór mocy: 260 W

długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy): 105 mm

szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy): 115 mm

długość papieru ściernego (zacisk): 140 mm

szerokość papieru ściernego (zacisk): 115 mm

okrąg oscylacji: 1,6 mm

Opis techniczny

szerokość papieru ściernego (zacisk)	115 mm
maks. wibracje wg EN	< 8,5 m/s ²
masa	1,6 kg
uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy	tak
długość papieru ściernego (zacisk)	140 mm
uchwyt zaciskowy papieru ściernego	tak
pobór mocy	260 W
długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	105 mm
okrąg oscylacji	1,6 mm
oznaczenie producenta	SPS140
liczba drgań	28000 min ⁻¹
szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	115 mm
perforacja	10-krotny
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierka oscylacyjna

Akcesoria

Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 80	556980 80
Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów ziarnistość 60	557620 60
Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 150	556980 150
Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów ziarnistość 240	557620 240
Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 240	556980 240
	556980 400

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 400

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 600

556980 600

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 60

556980 60

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 40

556980 40

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 320

556980 320

Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów ziarnistość 120

557620 120

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 100

556980 100

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 120

556980 120

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności Ziarnistość 180

556980 180

Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów ziarnistość 80

557620 80