

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T102BF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588525 T102BF
GTIN	3165140691598
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięcie **tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. do polimetakrylanu metylu (**PMMA**), dokładne krawędzie cięcia i zmniejszone zagrożenie wrywaniem materiału.

w dostawie::

5-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: Polimetakrylan metylu (PMMA)

grubość blatu (tworzywo sztuczne): 2-20 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: BIM

podziałka zębów: 1,8 mm

długość listków: 92 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

przydatność	_T102BF
długość listków	92 mm
podziałka zębów	1,8 mm
grubość blatu (tworzywo sztuczne)	2-20 mm
materiał brzeszczotów	BIM
liczba brzeszczotów	5
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
zoptymalizowane dla materiału	Polimetakrylan metylu (PMMA)

Nazwa

T102BF